

**CCMT 09T308 Wiper, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CCMT 09T308 Wiper CA510 Sort: CA510

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 140 - 450 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärdjup $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	WP
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Sort	CA510
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	140 - 450 m/min

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning