

**CCMT 09T308 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Artikelklass	25E

Beskrivning

CCMT 09T308 Wiper CA515 Sort: CA515

spån-brytare: WP

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 380 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 380 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
spån-brytare	WP

Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning