

**DCMX 11T304 Wiper, Sort: PV720****Beställningsdata**

Ordernummer	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	WP
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 270 m/min
Sort	PV720
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	Cermet
ISO-kod vändskär	DCMX 11T304
Antal byten/skär	2
Tolerans	M

Produktlag

Vändskär för svarvning