



NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: 90



Beställningsdata

Ordernummer	360405 90
GTIN	4250364403252
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förvälgas **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

Kännetecken:

Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

- **Spännbultar nr 360025 – 25 M10.**

OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**
- **Ej utrustad med hål på framsidan för förlängningar!**

Teknisk beskrivning

grundhållarlängd a	283 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max	28 kN
Spännvidd d	91 - 217 mm
Längsgående spår I H7	20 mm
$r \pm 0,015$	73 mm
vikt	15 kg
spännvidd b	0 - 126 mm
backhöjd h	34 mm
t	97 mm
totallängd L	339 mm
Grundstomhöjd c $-0,02$	80 mm
Krysspår n H7	20 mm
m	112 mm
färgkod för passande tillbehör	NC8
Typ	90
Antal gånga för arbetsstyckanslag	3
Tappbredd $B_1 -0,05$	90 mm
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstykke