



NC-kraftskruvstycke NC8, Typ: H200



Beställningsdata

Ordernummer	360405 H200
GTIN	4250364403429
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Små yttermått: Optimalt förhållande mellan spännvidd och totallängd. Önskad spännkraft kan förvälas **utan verktyg: i 11 steg:** Backbredd 90 mm, **i 4 steg:** Backbredd 125 / 160 / 200 mm. Mycket fast grundstomme av GJS-60, **över- och undersidan slipade, parallellitet 0,02 mm.**

Kännetecken:

Helkapslad och nitrerad spindel som kräver lite underhåll!

- **Ökad funktionssäkerhet.**
- **Optimerat spånskydd.**
- **Minsta möjliga rengöringsarbete.**

Heavy Duty för riktigt krävande bearbetning.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt eller på sidan, **eftersom sidoytorna är slipade med en noggrannhet på -0,05 mm.**

leveransinnehåll:

Inkl. 2 stegbackar (= standard!), 1 handvev, 4 spännjärn.

OBS!:

- **Ytermått/backgränssnitt NC 8 identiska med Allmatic TC/LC.**
- **NC 8 (nr 360405) ersätter produkterna LC (nr 360500) och TC (nr 360400).**
- **Storlekar 125 MX och 125 LX levereras med backar nr 361295 125 och 361296 125.**
- **Ej utrustad med hål på framsidan för förlängningar!**

Teknisk beskrivning

vikt	85 kg
$r \pm 0,015$	164 mm
Typ	200
spännvidd b	0 - 246 mm
totallängd L	615 mm
Krysspår n H7	20 mm
t	164 mm
spännkraft upp till max	80 kN
färgkod för passande tillbehör	NC8
Grundstomhöjd c $-0,02$	140 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
grundhållarlängd a	530 mm
backhöjd h	60 mm
m	234 mm
Spännvidd d	189 - 435 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
Antal gänga för arbetsstyckanslag	5
Tappbredd $B_1 -0,05$	202 mm
Serie	NC8
Produktslag	Maskinskruvstycke