

Garant**Kapskiva, högeffektivt utförande EXTRA TUNN, stål, skiv-Ø: 125mm**

Beställningsdata

Ordernummer	563262 125
GTIN	4045197967510
Artikelklass	51M

Beskrivning

Utförande:

Nytt, **högeffektivt utförande** som tillverkats med hypermodern teknik ger markanta produktivitets fördelar och hög kapningskänsla. **Ännu effektivare** tack vare grova, frislipande sidoytor, enastående utslitningstid och **förbättrad kapningsstart**.

Den lilla skivtjockleken möjliggör **snabb kapning utan ansträngning och med stor tidsbesparing. Rena snittytor, nästan ingen gradbildning.**

Specialtyp för **stål**, högeffektivt utförande.

Specifikation:

A60S-BF.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	12200 min ⁻¹
Specifikation	A60S-BF
skiv-Ø	125 mm
Form	41

hål-Ø	22,23 mm
skivbredd	1 mm
Formbeskrivning	rak
för materialtjocklek	3 mm
Slipmedlets beteckning	A
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		