

**3M****Skrubbslipskiva CUBITRON™ II CUT AND GRIND, Skiv-Ø × skivbredd:  
230X4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560452 230X4
GTIN	4046719811540
Artikelklass	53M

**Beskrivning****Utförande:**

Grovslipskiva med **Cubitron II precisionsformade keramikorn för rostfritt stål och stål**. Mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

**Användningsdata:**

Lämplig för avslipning och effektkrävande kapning.

**Specifikation:**

**A36S-BF.**

**Teknisk beskrivning**

skivbredd	4,2 mm
hål-Ø	22,23 mm
Formbeskrivning	rak
skiv-Ø	230 mm
Serie	Cubitron™ II

för materialtjocklek	12,6 - 21 mm
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		