


**Garant****Fräskär 30°, HB7720, stigning: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	217305 3
GTIN	4045197854865
Artikelklass	21C

**Beskrivning****OBS!:**

Använd inte med cirkulärfräs nr 217252 storlek 27L

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	11 mm
för gänga ≥	Tr18x3 – Tr20x3
skärgeometri	Helprofil
djup (Dj)	1,75 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	3 mm
Användning	Invändig
Sort	HB7720
Skärmaterial	VHM

Gängtyp	TR-LH
Gängtyp	TR
Flankvinkel	30 grad
Typ	P12
Antal skär Z	3
Skärriktning	höger och vänster
Produktslag	Skärinsats för cirkulär fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	400 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	100 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	60 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	lämplig	35 m/min	H
Stål < 67 HRC	lämplig	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		

