



Gängkloppor, för gängsnitts- \emptyset \times höjd: 75X30 mm



Beställningsdata

Ordernummer	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Förzinkade stålhandtag som kan skruvas loss. Med fem skruvar för fastlåsning av gängsnittet.

Upp till strl 65x25 av pressgjutet zinkgods, **från strl 75x20** av stål.

Användningsdata:

För direkt infästning av slutna och slitsade gängsnittenligt EN 22568.

Norm: EN 22568

Metrisk gänga: M39 – M42

Metrisk fin gänga: M39x3 – M42x3

Gänga UNC: 1,1/2"

Gänga Whitworth: 1.1/2" – 1.5/8"

totallängd: 700 mm

Teknisk beskrivning

Gänga UNC	1,1/2 tum
Metrisk fin gänga	M39x3 – M42x3
för gängsnitt- \emptyset	75 mm
Gänga Whitworth	1.1/2 – 1.5/8 tum
Metrisk gänga	M39 – M42
totallängd	700 mm
höjd	30 mm
Norm	EN 22568

