

Garant**HM-fräs HPC / TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	203023 6
GTIN	4045197857576
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Skaft **liknande DIN 6535 HB.****OBS!:****Efterföljare till produkt nr 203018.****Teknisk beskrivning**

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Tolerans nom.-Ø	e8
totallängd L	80 mm
Skär-Ø D_c	6 mm
Tandantal Z	4
Skärlängd L_c	32 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
Skaftdiameter D_s	6 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f_z för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,04 mm
Spiralvinkel	38 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	0,04xD
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	TPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	blå
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	195 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	145 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	95 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	70 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	mindre lämplig	50 m/min	S
Uni	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

