

Garant**HM-fasfräs för avgradning 120°, obelagd, Ø h6 DC: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	208090 12
GTIN	4045197858450
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**Tolerans: **Mått S = ± 0,1 mm, spetsvinkel ± 10 vinkelminuter.**

Med speciell spiralvinkel, lättskärande.

Användningsdata:Mycket lämplig för **avfasning** och **avgradning** av kanter samt för **konturarbeten**.**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D _c	12 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skaftdiameter D _s	12 mm
Tandantal Z	4
Matning f _z i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
totallängd L	83 mm
mått S	6,6 mm
Hörnfasvinkel	30 grad
Fasfräsning	60 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadnorm

Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h6
Matningsriktning	horisontell och sned
Spetsvinkel konisk försänkare	120 grad
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Produktslag	Avgradare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	180 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	140 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	105 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
GG(G)	lämplig	55 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		

Tjänster

Skaftslipning Typ HB	129100 HB
----------------------	-----------

