

Garant**Roterande fil Z1 – grov, VHM, Typ: G1225****Beställningsdata**

Ordernummer	540600 G1225
GTIN	4045197155870
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form spetsbåge** (SPG).

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Teknisk beskrivning

totallängd	65 mm
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvud-Ø	12 mm
Formbeskrivning	Spetsbåge
förkortning tandning	Z1
Form	G1225
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z1
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
Trä	mindre lämplig		