

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 9 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201304 9
GTIN	4045197862624
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L<sub>c</sub>: 13 mm

totallängd L: 66 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 10 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,3 mm

**Teknisk beskrivning**

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Tandantal Z	2
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
totallängd L	66 mm

Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Skär-Ø $D_c$	9 mm
Matning $f_z$ för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Skärlängd $L_c$	13 mm
Skaftform	HB
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd $a_e$ vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar