

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 12 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201304 12
GTIN	4045197862648
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 16 mm

totallängd L: 73 mm

Skaftdiameter D_s : 12 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,3 mm

Teknisk beskrivning

Skaft	DIN 6535 HE med h6
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skärlängd L_c	16 mm
Tandantal Z	2
Skaftform	HB
totallängd L	73 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm

Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Skär- $\emptyset D_c$	12 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Tolerans nom.- \emptyset	e8
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar

Tjänster

Skaftslipning för krympchuck med säkringsfunktion Skaft- \emptyset verktyg 12 mm	SZ2025 12
--	-----------