

Garant**Pinnfräsar HSS-PM, TiAlN, Ø k10 DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	191581 18
GTIN	4045197973818
Artikelklass	11W

Beskrivning**Utförande:**

Flerskärig fräs, för mycket höga krav på bearbetningsprestanda. Ändskärsgeometri för rampning.

Excentrisk avbackning. För valsfräsning som finbearbetning för **mycket hög ytkvalitet.**

Fördel:

Utmärkta resultat vid torrbearbetning.

Teknisk beskrivning

totallängd L	92 mm
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerans nom.-Ø	k10
Skaftdiameter D _s	16 mm
Spiralvinkel	50 grad
Tandantal Z	4
Matning f _z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,066 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Skärlängd L _c	32 mm
Skär-Ø D _c	18 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	138 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	110 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	83 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	64 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	64 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	37 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	55 m/min	K
CuZn	mindre lämplig	110 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		