

**3M****VHB™ Power Klebeband, Tillverkarens beteckning: 4991F****Beställningsdata**

Ordernummer	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Artikelklass	08M

**Beskrivning****Utförande:**

**Dubbelsidigt och kraftfullt häftband** av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningfunktion, vibrationsdämpande. Mycket god vidhäftning på nästan alla material, för universella tillämpningar.

**Användningsdata:**

Lämpligt för metaller, lackerade ytor, lackerat trä, glas, keramik och många plastmaterial. för användning inom- och utomhus

Längd: 5,5 m

Bredd: 19 mm

Färg: grå

kortvarigt temperaturbeständigt upp till: 150 °C

långvarigt temperaturbeständigt upp till: 90 °C

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	2,3 mm
Bredd	19 mm
tillverkarens beteckning	4991F

Färg	grå
Längd	5,5 m
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Elasticitet	300 %
Hållarmaterial	PE
Användning	Inom- och utomhus
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Maskering
Limstyrka på stål	4,5 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
lagringstemperatur	20 - 23 °C
temperaturbeständig upp till	90 - 150 °C
Slag av tejp	Dubbelsidig
Antal tejper	1
Häftmassa	Akryl
anmärkning	dämpande
anmärkning	smidig
anmärkning	fuktbeständig
Minsta hållbarhet	12 månad