

**TOHX 140305 vänster, W30, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268883 BK6425
GTIN	4047109225077
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 140305 vänster BK6425 Sort: BK6425

spån-brytare: G06

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Sekundär användning	M
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
spån-brytare	G06
Sort	BK6425
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Hörnradie	0,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 140305 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning