

**WOHX 02T001 vänster, W00, Sort: BK6440****Beställningsdata**

Ordernummer	268911 BK6440
GTIN	4047109226364
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 02T001 vänster BK6440 Sort: BK6440

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,2 mm

Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 240 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 80 - 160 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 160 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,5 - 1,2 mm
Sekundär användning	M
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 240 m/min
Primäranvändning	P
Skärmaterial	HM

Hörnradie	0,1 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Sort	BK6440
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	WOHX 02T001 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning