

**TOHX 090204 neutral, W30, Sort: BK8425****Beställningsdata**

Ordernummer	268887 BK8425
GTIN	4047109180079
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

TOHX 090204 neutral BK8425 Sort: BK8425

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 260 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 160 m/min

**Teknisk beskrivning**

Sort	BK8425
Matning $f$	0,1 - 0,2 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 260 m/min
Sekundär användning	M

Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 160 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 090204 N
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	0 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning