

**TOHX 06T103 neutral, W30, Sort: BK8425****Beställningsdata**

Ordernummer	268886 BK8425
GTIN	4047109179912
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 06T103 neutral BK8425 Sort: BK8425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 260 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 160 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,3 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 260 m/min
Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 160 m/min
Sort	BK8425
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v

Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TOHX 06T103 N
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	0 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning