

 KOMET**TOHX 140305 neutral, W30, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268888 P25M
GTIN	4047109036925
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 140305 neutral P25M Sort: P25M

spån-brytare: G06

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,5 mm
Sort	P25M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Primäranvändning	P
spån-brytare	G06
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärmaterial	VHM

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Sekundär användning	M
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 140305 N
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	0 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning