

**DOHT 11T304 vänster, W60, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268858 BK6425
GTIN	4047109225282
Artikelklass	24T

Beskrivning

DOHT 11T304 vänster BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 100 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	100 - 180 m/min
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Sekundär användning	M
Sort	BK6425
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P

ISO-kod vändskär	DOHT 11T304 L
Antal byten/skär	2
Produktnamnsattribut	W60
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning