

Garant**HM-minifräs, AlCrN, Ø e8 DC: 14mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 202260 14 |
| GTIN | 4045197863904 |
| Artikelklass | 11X |

Beskrivning**Utförande:**Skaft **liknande DIN 6535 HB.**

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Spara in på kostnaderna för omslipning:

Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------------|
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal |
| Skärlängd L_c | 15 mm |
| Tandantal Z | 3 |
| Skaft | HB med h6 |
| Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,1 mm |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,3 mm |
| Tolerans nom.-Ø | e8 |
| Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,07 mm |
| Skaftdiameter D_s | 14 mm |
| totallängd L | 60 mm |
| Skaftform | HB |
| Skär-Ø D_c | 14 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Spiralvinkel | 30 grad |
| Hörnfasvinkel | 45 grad |
| Beläggning | AlCrN |
| Skärmaterial | VHM |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Typ | N |
| Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation | 0,3×D vid valsfräsning |
| Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D |
| Invändig | nej |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Hörnfräs |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|-----------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 280 m/min | N |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | 200 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 120 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 110 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | lämplig | 70 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 60 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 70 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 50 m/min | M |
| GG(G) | lämplig | 90 m/min | K |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| vått minimal | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |

