



WOHX 02T001 höger, W00, Sort: P40

Beställningsdata

Ordernummer	268894 P40
GTIN	4047109055339
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 02T001 höger P40 Sort: P40

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,2 mm

Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 100 - 220 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 80 - 160 m/min

Teknisk beskrivning

Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 220 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	krävande intermittent
Skärhastighet v_c sekundär användning	80 - 160 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 1,2 mm
Hörnradie	0,1 mm
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v

Sort	P40
ISO-kod vändskär	WOHX 02T001 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning