

 KOMET**TOGX 090202 neutral, W57, Sort: BK8430**

Beställningsdata

Ordernummer	268866 BK8430
GTIN	4047109201514
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOGX 090202 neutral BK8430 Sort: BK8430

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	BK8430
Skärmaterial	HM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm

Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOGX 090202
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W57
Spånvinkel	14 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning