

 KOMET**TOGX 090204 neutral, W57, Sort: BK8430****Beställningsdata**

Ordernummer	268868 BK8430
GTIN	4047109201507
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOGX 090204 neutral BK8430 Sort: BK8430

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/minSkärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min**Teknisk beskrivning**

Sekundär användning	M
Sort	BK8430
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P

Skärmaterial	HM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOGX 090204
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W57
Spånvinkel	14 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning