

**TOHX 140305 höger, W30, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268875 BK6425
GTIN	4047109225145
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 140305 höger BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	BK6425
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod vändskär	TOHX 140305 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning