

**TOHX 06T102 höger, W30, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268871 BK6425
GTIN	4047109224834
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 06T102 höger BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradi	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Sekundär användning	M
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min

Sort	BK6425
ISO-kod vändskär	TOHX 06T102 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning