



Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: SC46



Beställningsdata

Ordernummer	596100 SC46
GTIN	9003172028163
Artikelklass	53Y

Beskrivning

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För aluminium och NE-metaller.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
finhetsgrad	medel

Specifikation	Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H
maximal periferihastighet	40 m/s
Slipmedlets beteckning	SiC
Kornstorlek	46
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	25 mm
Reducerring inner-Ø	20 mm
Reducerring inner-Ø	16 mm
Form	1
Skiv-Ø D	125 mm
Skivbredd D	20 mm
Produktnamnsattribut	125×20×32
Hål-Ø H	32 mm
Produktslag	Slipbockskiva