

**Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 175×25×32, Typ: SC46****Beställningsdata**

Ordernummer	596310 SC46
GTIN	9003172028019
Artikelklass	53Y

Beskrivning**Utförande:**

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. **Universalslipskivor** för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För aluminium och NE-metaller.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H

leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

OBS!:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Teknisk beskrivning

maximal periferihastighet	40 m/s
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Slipmedlets beteckning	SiC
Specifikation	Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad H
finhetsgrad	medel
Kornstorlek	46
Slipmetod	Bänkslipmaskin
Reducerring inner-Ø	25 mm
Reducerring inner-Ø	20 mm
Reducerring inner-Ø	16 mm
Form	1
Skiv-Ø D	175 mm
Skivbredd D	25 mm
Produktnamnsattribut	175×25×32
Hål-Ø H	32 mm
Produktslag	Slipbockskiva