

**Dubbelhäftande tejp (Mattejp), Bredd×längd (mm×m): 19X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083775 19X50
GTIN	4054596425934
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M™ 9088-200 är en tunn dubbelhäftande tejp med bärare för många olika monteringsuppgifter. Tack vare sitt modifierade akrylklister fäster den mycket bra på metall, papper, papp och många plaster. Den höga transparensen och temperaturbeständigheten och dess goda bearbetningsegenskaper öppnar otaliga användningsmöjligheter.

Användningsdata:

Montering, iordningställande, fastsättning, t.ex. av skyltar, dekorlister eller plakat. För inom- och utomhusanvändning.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Modifierat akrylat

Färg: transparent

Tjocklek: 0,2 mm

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,2 mm
----------	--------

Färg	transparent
Bredd	19 mm
tillverkarens beteckning	9088-200
Längd	50 m
Material täckplåt	Silikoniserat papper
temperaturbeständig upp till	150 °C
lagringstemperatur	16 - 25 °C
Häftmassa	Modifierat akrylat
Slag av tejp	Dubbelsidig
Limstyrka på stål	1,16 N/mm
Minsta hållbarhet	24 månad
Användning	Fastsättning
Hållarmaterial	PET-folie
Elasticitet	10 %
Lager luftfuktighet	40 - 65 %
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	skärhållfast
Produktslag	Tejp