

**Garant****Cirkulärborstar kiselkarbid (SIC), Ø 76 mm, Kornstorlek: 80****Beställningsdata**

Ordernummer	575060 80
GTIN	4045197977779
Artikelklass	51P

**Beskrivning****Utförande:**

Cirkulärborstar med **mycket tät slipborst (full borst)** fastgjuten i plastryggen. **Hög formstabilitet** tack vare borst som stöttar från flera sidor. Mycket lång utslitningstid. Nylonborstar med mycket hög **kiselkarbidkornandel** för universell användning. Med längsgående spår för att spänna på ändfräsdornar (DIN 6357) och kombi-fräsdorn-fästen (DIN 6358).

**Fördel:**

- **Efterbearbetning av arbetsstycke direkt efter bearbetningsprocessen.**
- **Reproducerbara resultat med kontinuerligt frigjorda slipkorn.**
- **Processäkerhet tack vare hög formstabilitet och -noggrannhet.**
- **Snabb och säker montering utan ytterligare tillbehör.**
- **Mycket hög rundgångsnoggrannhet.**

**Användningsdata:**

På **CNC-fleroperationsmaskiner** och vid robotanvändning, rekommenderas vid **våtslipning** med kylsmörjmedel. **För bearbetning av sido- och innerytor:** exakt avgradning (t.ex. gängor), kantrundning, finbearbetning efter fräsning, ytfinish.

**OBS!:**

Speciella utföranden på begäran.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	4500 min <sup>-1</sup>
Borsttjocklek	1,2 mm
finhetsgrad	grov
rekommenderat varvtal	2400 - 2800 min <sup>-1</sup>
Kornstorlek	80
Borst-Ø D <sub>1</sub>	76 mm
matning	800 - 3000 mm/min
Tillsättning	0,3 (fin) –1,0 (grov) mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Slipmedel	med kiselkarbid (SiC)
Produktnamnsattribut	Ø 76 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	18 mm
Arbetslängd L <sub>3</sub>	22 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	16 med mutter mm
Maskin	CNC-fleroperationsmaskiner; robotanvändning
fäste	Ändfräsdorn
Produktslag	Rundborste

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Stål < 55 HRC	mindre lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
Ti	mindre lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
CuZn	lämplig
Uni	lämplig
vått maximal	lämplig
torrt	mindre lämplig

## Tillbehör

Åtdragningsskruvmed invändig kylning för dorn-Ø 16 mm	575096 16
---	-----------