


**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 7
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	16 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	A1216M SCLCR/L06
Spännhöjd $L_2$	15 mm
totallängd $L$	150 mm
Halsbredd $L_4$	12 mm
Mittförskjutning $L_3$	8,9 mm
Huvudängd $L_1$	42 mm
Skaftdiameter $D_s$	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500