

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 0810/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 0810/06
GTIN	4045197979049
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0602..
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	11 mm
Spännhöjd L_2	9 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	6 mm
ISO-kod hållare	A0810J SCLCR/L06
Huvudängd L_1	27 mm
Halsbredd L_4	8 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500