

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 1012/07
GTIN	4045197979117
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 7
Passande vändskär	DC.. 0702..
Halsbredd L ₄	9 mm
ISO-kod hållare	A1012K SDUCR/L07
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Huvudängd L ₁	27,5 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
Mittförskjutning L ₃	9 mm
Effektivt djup T	5,9 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500