

Garant**Roterande fil, VHM, Typ: R0812****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

Avgradningsstift (utvändigt) med platt spets på huvudet och radie för kantavrundning.

Specialform avgradare (R), utvändigt.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

Huvud-Ø	8 mm
Formbeskrivning	avgradare
förkortning tandning	Z3

totallängd	52 mm
Tandningsfinhetsgrad	medel
Form	R0812
Skaft-Ø	6 mm
Radie	2,5 mm
huvudlängd	12 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil