

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännhöjd L_2	15 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	18 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Halsbredd L_4	12 mm
ISO-kod hållare	A1216M SDUCR/L07
Huvudängd L_1	40,5 mm
totallängd L	150 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Effektivt djup T	4,9 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500