

Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 10 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202269 10
GTIN	4045197865243
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd L_c : 22 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 32 mm

Friställningsdiameter D_1 : 9,8 mm

totallängd L: 72 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	72 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Hörnfasbredd vid 45°	0,3 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Skär-Ø D_c	10 mm
Tolerans nom.-Ø	e8

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	32 mm
Skärlängd L_c	22 mm
Friställningsdiameter D_1	9,8 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Skaftform	HB
Tandantal Z	3
Skaftdiameter D_s	10 mm
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Spiralvinkel	30 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar