

simatherm
Induktionsvärmare**Beställningsdata**

Ordernummer	883960
GTIN	2050001705921
Artikelklass	86H

Beskrivning**Utförande:**

Den patenterade, **portabla** induktionsvärmaren arbetar i högfrekvensområdet och har därför mycket hög verkningsgrad. Inbyggd timer och temperaturreglering. Temperaturkontrollen säkerställer enhetlig uppvärmning av arbetsstyckena.

Fördel:

Portabel, kraftfull och ändå mycket lätt och smidig värmare (3,5 kg). **Inget** uppläggningsok krävs längre, lägg bara på arbetsstycket.

Användningsdata:

Snabb och exakt uppvärmning av rullningslager, kugghjul, bussningar etc. För skonsam och säker montering på axlar, tappar etc.

leveransinnehåll:

Värmare, temperaturgivare, skyddshandskar och förvaringsväska.

Teknisk beskrivning

inner-Ø, arbetsstycke (min.)	20 mm
effekt	1,5 kW
maximal arbetsstyckevikt	10 kg
temperaturreglerområde	20 - 180 °C
ytter-Ø, arbetsstycke (max.)	160 mm
spänning	230 V

Energiförsörjning	Nätdriven
Produktlag	Induktionsvärmare