

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga, SK 40, G nga M × L1: M10X181****Best llningsdata**

Ordernummer	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:****Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.****Anv ndningsdata:**

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Sv ngning: d mpad

utkragningl ngd A-m tt: 200 mm

H ldiameter D₁: 10,5 mm  D₂: 18 mm

Utv ndig-  D: 35 mm

Effektiv l ngd L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Teknisk beskrivning**

g�ngaM	M10×181
� D ₂	18 mm
Effektiv l�ngd L ₁	181 mm
H�ldiameter D ₁	10,5 mm
Utv�ndig-� D	35 mm
L ₂	7 mm
utkragningl�ngd A-m�tt	200 mm

fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga