

**Garant****Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × L1: M12X181****Beställningsdata**

Ordernummer	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:****Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.****Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Svängning: dämpad

utkagningslängd A-mått: 200 mm

Håldiameter D<sub>1</sub>: 12,5 mmØ D<sub>2</sub>: 21 mm

Utvändig-Ø D: 38 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 181 mmL<sub>2</sub>: 7,5 mm**Teknisk beskrivning**

Håldiameter D <sub>1</sub>	12,5 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	181 mm
L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
gängaM	M12×181
Utvändig-Ø D	38 mm
utkagningslängd A-mått	200 mm

fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga