

Garant**Verktøjshållare för kopierfräsar med gänga, SK 50, Gänga M × L1: M16X281****Beställningsdata**

Ordernummer	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:****Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.****Användningsdata:**

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Svängning: dämpad

utkragningenslängd A-mått: 300 mm

Håldiameter D₁: 17 mmØ D₂: 29 mm

Utvändig-Ø D: 57 mm

Effektiv längd L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Teknisk beskrivning**

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Effektiv längd L ₁	281 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
Håldiameter D ₁	17 mm
gängaM	M16x281
utkragningenslängd A-mått	300 mm

fäste	SK 50
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga