

**HM-fräs, obelagd, Ø e8 DC: 3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202298 3
GTIN	4045197866608
Artikelklass	12X

**Beskrivning****Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 3

Spiralvinkel: 45 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Tandantal Z: 3

Skärlängd  $L_c$ : 5 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 6 mm

Skaftform: HB

Hörnfasbredd vid 45°: 0,13 mm

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för valsfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,025 mm
Skärlängd $L_c$	5 mm
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Skaftform	HB
Tandantal Z	3
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
totallängd L	50 mm

Skär-Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Tolerans nom.-Ø	e8
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Hörnfasbredd vid 45°	0,13 mm
Matning f <sub>z</sub> för spårfräsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Ingreppsbredd a <sub>e</sub> vid fräsoperation	fullspår sågdjup 1×D
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar