

**Garant****Roterande fil Z9 – mycket grov (ickejärn/alum.), VHM, Typ: F1020****Beställningsdata**

Ordernummer	540709 F1020
GTIN	4045197573605
Artikelklass	51D

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT** roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Form F rundbåge** (RBF).

**Användningsdata:**

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Skaft-Ø: 6 mm

Formbeskrivning: Rundbåge

Huvud-Ø: 10 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 20 mm

totallängd: 60 mm

Skaft-Ø: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Formbeskrivning	Rundbåge
Huvud-Ø	10 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
förkortning tandning	Z9
Form	F1020
totallängd	60 mm

Tandningsfinhetsgrad	mycket grov (ickej�rn / aluminium)
Skaft-�	6 mm
Sk�rmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil