

**Garant****Air Cleaning Point, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	986000 M
GTIN	4045197866837
Artikelklass	96U

**Beskrivning****Utförande:**

Stabilt och robust hus i stålplåt med inbyggt tryckluftdrivet utsugssystem samt uppsamlingsbehållare. Utsugningen sköts med en fotpedal på framsidan. Med rullar och skjuthandtag på baksidan för enkel transport.

För driften behövs bara en verkstadstryckluftsanslutning.

**Användningsdata:**

För enkel och effektiv rengöring av arbetsstycken och verktyg med hjälp av tryckluft. Damm, spån, olja och vätskor sugas ut och samlas upp i uppsamlingsbehållaren.

**leveransinnehåll:**

Inklusive GARANT tryckluftspistol nr 080123 storlek AIR, slang och Easyfix tryckluftspistolhållare nr 955750 storlek 1, Easyfix plastbox nr 955790 storlek 74.

**Lackering:**

Antracit RAL 7016.

**OBS!:**

Reservfiltermatta finns under nr 986001 på [www.hoffmann-group.com](http://www.hoffmann-group.com) 2 reservfiltermattor nr 986001 storlek 1 behövs för byte.

**Teknisk beskrivning**

höjd	1300 mm
Tryckluftsanslutning	DN 7,2
Bredd	1050 mm
Typ	M
uppsamlingsvolym	40 l
Djup	450 mm
arbetshöjd	870 mm
vikt	90 kg
Produktslag	Rengöringsstation

---

## Tillbehör

Reservfiltermatta för Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
--	----------