

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251720 25/16
GTIN	4045197867148
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Spännjärn	259038 4
Mittförskjutning L ₃	17 mm
totallängd L	200 mm
Skruv för klamp	259021 4
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	32 mm
ISO-kod hållare	A25R MVPNR/L 16
Inställningsvinkel κ	117,5 grad
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	259031 39
Spännhöjd L ₂	24 mm
Passande vändskär	VN.. 1604..
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 4	259038 4
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500