

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251720 32/16
GTIN	4045197867155
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VN.. 1604..
Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Inställningsvinkel κ	117,5 grad
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	40 mm
ISO-kod hållare	A32S MVPNR/L 16
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L_3	22 mm
Underläggsplatta	259031 39
Skruv för klamp	259021 4
Spännhöjd L_2	31 mm
totallängd L	250 mm
Spännjärn	259038 2
Skaftdiameter D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 2	259038 2
Skruv för fastspänningsanordning Typ 4	259021 4
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500