

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för under-läggs-platta	259025 3
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	50 mm
totallängd L	300 mm
Underläggsplatta	259031 39
Inställningsvinkel κ	117,5 grad
Passande vändskär	VN.. 1604..
Spännjärn	259038 2
Skruv för klamp	259021 1
ISO-kod hållare	A40T MVPNR/L 16
Spännhöjd L_2	38,5 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L_3	27 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruv för underläggsplatta Typ 3	259025 3
Underläggsplatta Typ 39	259031 39
Spännjärn Typ 2	259038 2
Skruv för fastspänningsanordning Typ 1	259021 1
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500