

Garant**Roterande fil, VHM, Typ: MN1225****Beställningsdata**

Ordernummer	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Artikelklass	51D

Beskrivning**Utförande:**

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall. **Kombinerad** form av spetskon och vinkel för gradning och fasning av **invändiga och utvändiga kanter**. Speciell tandningsgeometri för **optimal styrning även på skarpa kanter**.

Specialform avgradare (MN),in-/utvändigt.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

OBS!:

Reducerat varvtal för pinnfräsar med total längd 120 mm: högst 11 000 varv per minut

Teknisk beskrivning

Tandningsfinhetsgrad	medel
Formbeskrivning	avgradare

förkortning tandning	Z3
Huvud-Ø	12 mm
totallängd	70 mm
Form	MN1225
Skaft-Ø	6 mm
huvudlängd	25 mm
Serie	Filtandning Z3
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil