

Kilspårstolk, A–ZC, nominellt mått: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	484406 16
GTIN	2050001063212
Artikelklass	48B

Beskrivning

Utförande:

Axelspårstolkar med gå- och stoppsida. Gå-sida med **slitagetolerans** enligt DIN 7164.
Tolkstomme av härdat stål.

Axelspårstolkar för ISO-**toleransfärtlägen A – ZC** i **grundtoleransgraderna 7 – 13**. Vid beställning behövs uppgift om nominell diameter, toleransfält läget och grundtoleransgraden resp. toleransklassen, t.ex. nr 484406 storlek 10M6.

Användningsdata:

För kontroll av planpassningar i t ex spår.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

OBS!:

Definiera önskad toleransklass. Uppge vid beställning **toleransfältläge (A – ZC)** och grundtoleransgrad (7 – 13) t.ex. nr 484406 storlek **10M6**. Axelspårstolk med mellanmått och alla nominella mått se nr 484409; 484411.

Teknisk beskrivning

nominellt mått	16 mm
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10

Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Material	härdat stål
Toleransområde	G
Toleransområde	A
Toleransområde	B
Toleransområde	C
Toleransområde	CD
Toleransområde	D
Toleransområde	E
Toleransområde	EF
Toleransområde	F
Toleransområde	FG
Toleransområde	J
Toleransområde	H
Toleransområde	JS
Toleransområde	K
Toleransområde	N
Toleransområde	M
Toleransområde	P
Toleransområde	R
Toleransområde	S
Toleransområde	U
Toleransområde	T
Toleransområde	V
Toleransområde	X
Toleransområde	Z
Toleransområde	E

Toleransområde	ZA
Toleransområde	ZB
Toleransområde	ZC
Produktnamnsattribut	A-ZC
Kalibrering	L6
Produktslag	Axelspårstolk

Tjänster

KalibreringHåltolk Maximal Ø 20 mm	028300 20
------------------------------------	-----------